

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 用于快速准确地去除直径为 8 ...13 mm 防潮电缆的绝缘层，例如 NYM 电缆，3 x 1.5 mm² 至 5 x 2.5 mm²
- 切口深度无需调节
- 非常适用于分线盒和配电箱

通用订货数据

版本	Sheathing strippers
订货号	9918030000
类型	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
数量	1 items

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	18.5 mm	深度 (英寸)	0.7283 inch
高度	20.5 mm	高度 (英寸)	0.8071 inch
宽度	97 mm	宽度 (英寸)	3.8189 inch
净重	39 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

PW6 技术数据

物品描述	剥线工具, 适用于同轴电缆和PVC圆形电缆
------	-----------------------

剥线工具

电缆类型	同轴数据电缆和圆电缆	导线最大直径	7.5 mm
导线最小直径	4.8 mm	最大压接面积	44 mm ²
最小压接面积	18 mm ²	可加工电缆	PVC 电缆

分类

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

