

**STRIPPER ROUND TOP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 用于快速准确地去除直径为 8 ...13 mm 防潮电缆的绝缘层，例如 NYM 电缆，3 x 1.5 mm<sup>2</sup> 至 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- 切口深度无需调节
- 非常适用于分线盒和配电箱

**通用订货数据**

版本	Sheathing strippers
订货号	<a href="#">9918050000</a>
类型	STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN)	4032248359165
数量	1 items

## STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 尺寸和重量

深	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	125 mm	宽度 (英寸)	4.9212 inch
净重	42 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0		

## PW6 技术数据

物品描述	去除接线盒护套的装置，带有单芯线剥线及长度切割工具		
------	---------------------------	--	--

## 剥线工具

电缆类型	软导线和硬导线 带PVC绝缘	导线最大直径	13 mm
导线最小直径	8 mm	最小剥皮范围	0.25 mm <sup>2</sup>
最大压接面积	4 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.2 mm <sup>2</sup>

## 分类

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**STRIPPER ROUND TOP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

