

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 用于快速准确地去除直径为 8 ...13 mm 防潮电缆的绝缘层，例如 NYM 电缆， 3 x 1.5 mm² 至 5 x 2.5 mm²
- 切口深度无需调节
- 非常适用于分线盒和配电箱

通用订货数据

版本	Sheathing strippers
订货号	9918050000
类型	STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN)	4032248359165
数量	1 items

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	125 mm	宽度 (英寸)	4.9212 inch
净重	46.2 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

PW6 技术数据

物品描述	去除接线盒护套的装置，带有单芯线剥线及长度切割工具
------	---------------------------

剥线工具

电缆类型	软导线和硬导线 带PVC绝缘	导线最大直径	13 mm
导线最小直径	8 mm	最小剥皮范围	0.25 mm ²
最大压接面积	4 mm ²	最小压接面积	0.2 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

