

STRIPPER PC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- 用于快速准确地去除直径为 8 ... 13 mm 防潮电缆的绝缘层，例如 NYM 电缆， $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ 至 $5 \times 2.5 \text{ mm}^2$
- 切口深度无需调节
- 非常适用于分线盒和配电盒

通用订货数据

版本	Sheathing strippers
订货号	9918060000
类型	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
数量	1 items

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸和重量**

深	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	125 mm	宽度 (英寸)	4.9212 inch
净重	44.4 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

PW6 技术数据

物品描述	电缆去皮器，适用于外径为 5 - 15mm的数据通信导线
------	---------------------------------

剥线工具

电缆类型	数据电缆 / 电信通信和 EDV	导线最大直径	15 mm
导线最小直径	5 mm	剥线范围 AWG, 最大	12 AWG
剥线范围 AWG, 最小	24 AWG	最小剥皮范围	0.25 mm ²
最大压接面积	4 mm ²	最小压接面积	0.2 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

