

## SLICER NO 16



- 简单、快速及精确地去除所有直径为 4...37 mm 的常见圆形电缆的绝缘层
- 位于手柄端部用于调节切口深度的滚花螺钉（通过调节切口深度可以避免内导线受损）

### 通用订货数据

版本	Sheathing strippers
订货号	<a href="#">9918070000</a>
类型	SLICER NO 16
GTIN (EAN)	4032248359189
数量	1 items

**SLICER NO 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****尺寸和重量**

深	35 mm
高度	29 mm
宽度	132 mm
净重	74 g

深度 (英寸)	1.378 inch
高度 (英寸)	1.1417 inch
宽度 (英寸)	5.1968 inch

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**PW6 技术数据**

物品描述	电缆切刀，适用于外径为4 - 16mm的导线
------	------------------------

**剥线工具**

电缆类型	软导线和硬导线 带PVC绝缘	导线最大直径	16 mm
导线最小直径	4 mm	剥线范围 AWG, 最大	6 AWG
最大压接面积	201 mm <sup>2</sup>		

**分类**

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**SLICER NO 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**配件 / 替换零件**

- 简单、快速及精确地去除所有直径为 4...37 mm 的常见圆形电缆的绝缘层
- 位于手柄端部用于调节切口深度的滚花螺钉（通过调节切口深度可以避免内导线受损）

**通用订货数据**

类型 ZUB SLICER NO16-35

订货号 [9201430000](#)

GTIN (EAN) 4032248430314

数量 2 ST

版本

Sheathing strippers