

SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 简单、快速及精确地去除所有直径为 4...37 mm 的常见圆形电缆的绝缘层
- 位于手柄端部用于调节切口深度的滚花螺钉（通过调节切口深度可以避免内导线受损）

通用订货数据

版本	Sheathing strippers
订货号	9918090000
类型	SLICER NO 28 TOP
GTIN (EAN)	4032248359202
数量	1 items

SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	35 mm	深度 (英寸)	1.378 inch
高度	29 mm	高度 (英寸)	1.1417 inch
宽度	170 mm	宽度 (英寸)	6.6929 inch
净重	83 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae 14 1

PW6 技术数据

物品描述	带钩电缆切刀, 适用于直径为28mm的导线
------	-----------------------

剥线工具

电缆类型	软导线和硬导线 带PVC绝缘	导线最大直径	28 mm
导线最小直径	8 mm	剥线范围 AWG, 最大	4 AWG
最大压接面积	615 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



- 简单、快速及精确地去除所有直径为 4...37 mm 的常见圆形电缆的绝缘层
- 位于手柄端部用于调节切口深度的滚花螺钉（通过调节切口深度可以避免内导线受损）

通用订货数据

类型	ZUB SLICER NO 16-35	版本
订货号	9201430000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
数量	2 ST	