

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- 简单、快速及精确地去除所有直径为 4...37 mm 的常见圆形电缆的绝缘层
- 位于手柄端部用于调节切口深度的滚花螺钉（通过调节切口深度可以避免内导线受损）

通用订货数据

版本	Sheathing strippers
订货号	9918100000
类型	SLICER NO 35
GTIN (EAN)	4032248359318
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2024-01-17T00:00:00+01:00

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	48 mm	深度 (英寸)	1.8898 inch
高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	150 mm	宽度 (英寸)	5.9055 inch
净重	121 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

PW6 技术数据

物品描述	电缆切刀, 适用于外径为 27 - 37mm的导线
------	------------------------------

剥线工具

电缆类型	软导线和硬导线 带PVC绝缘	导线最大直径	37 mm
导线最小直径	27 mm		

分类

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



- 简单、快速及精确地去除所有直径为 4...37 mm 的常见圆形电缆的绝缘层
- 位于手柄端部用于调节切口深度的滚花螺钉（通过调节切口深度可以避免内导线受损）

通用订货数据

类型	ZUB SLICER NO 16-35	版本
订货号	9201430000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
数量	2 ST	