



用于扭矩螺丝刀的可更换刀头
符合 DIN 5264, ISO 2380/1

通用订货数据

版本	Screwdriver insert
订货号	9918520000
类型	WK S 0,4X2,5
GTIN (EAN)	4032248388882
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

深	4 mm	深度 (英寸)	0.1575 inch
高度	4 mm	高度 (英寸)	0.1575 inch
宽度	175 mm	宽度 (英寸)	6.8898 inch
净重	21 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

PW6 技术数据

物品描述	替换刀头，用于一字螺丝刀，尺寸0.4x2.5
------	------------------------

螺丝刀

刀片宽度(B)	2.5 mm	刀片厚度 (A)	0.4 mm
形状	槽	刀片长度	175 mm
拧紧力矩设置, max.	0.4 Nm		

分类

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		

扭矩螺丝刀



精确的扭矩能帮助您实现有效、精准的工作，并可确保您保持一贯的精度。

魏德米勒的新型扭矩螺丝刀可以完全胜任这一任务，它带有符合人体工程学的手柄和独特的可更换刀头。

- 紧凑设计和超轻结构
- 可提供专用的扭矩设置工具，以避免错误设置。
- 符合人体工程学、匹配扭矩范围的手柄
- 工具经过一系列测试，并具有ID编码；100%通过认证和产品检查
- 到达扭矩时可明显听到和感觉到咔嗒信号，省去多余操作
- 可更换刀头由高品质耐磨工具钢制成
- 所有工具都满足以下精确度要求：EN ISO 6798，BS EN 26789，ASME B107.14M
- 触发精确度：设定刻度值的 +/- 6%

通用订货数据

类型	DMS MANUELL 0,5-1,7	版本
订货号	9918370000	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388332	
数量	1 ST	
类型	DMS MANUELL 2,0-7,0	版本
订货号	9918380000	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388349	
数量	1 ST	