

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

电压测试仪的主要任务是确定无电压。2回路电压检测仪是唯一许可的检测仪器，可以满足劳动保护法的要求。

- 带LED显示
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

通用订货数据

版本	测试工具, 二极电压检测仪
订货号	9918950000
类型	VT
GTIN (EAN)	4032248405831
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	55 mm	深度 (英寸)	2.1654 inch
高度	21 mm	高度 (英寸)	0.8268 inch
宽度	190 mm	宽度 (英寸)	7.4803 inch
长度	190 mm	长度 (英寸)	7.4803 inch
净重	115 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7cl
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

PW6 技术数据

物品描述	Voltage tester from 12 – 690 V
------	--------------------------------

测量及测试设备

负载可联接	无	量程类别	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
额定电压, 最大值	690 V AC/DC	最小额定电压	12 V AC/DC
电压范围/交流	12-690 V	电压范围/直流	1000 V
最高工作温度	55 °C	最低工作温度	-15 °C
直流电压显示	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	交流电压显示	12, 50, 120, 230, 400, 690 V
最高频率	65 Hz	最低频率	0 Hz
显示	LED	防护等级	IP64
相序指示器	无	连续性测试	不
绝缘测试	5 kV	峰值耐压	5 kV
已测试及批准, 根据	EN/IEC 61010, EN 61243-3 2010	测试探针保护器 GS 38	无
测试探针照明	无	HOLD锁定功能	无

分类

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		



附件

www.weidmueller.com

附件



测试及测量装置的附件

通用订货数据

类型	SKAI TASCHE
订货号	2544760000
GTIN (EAN)	4050118554724
数量	1 ST