

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



电压测试仪的主要任务是确定无电压。2回路电压检测仪是唯一许可的检测仪器，可以满足劳动保护法的要求。

- 带LED显示
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

通用订货数据

版本	测试工具, 二极电压检测仪
订货号	9918970000
类型	VT CTB
GTIN (EAN)	4032248405855
数量	1 items

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	19 mm	深度 (英寸)	0.748 inch
高度	21 mm	高度 (英寸)	0.8268 inch
宽度	137 mm	宽度 (英寸)	5.3937 inch
长度	137 mm	长度 (英寸)	5.3937 inch
净重	50 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7cl
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

PW6 技术数据

物品描述	电压检测仪, 测量上限为 48V
------	------------------

测量及测试设备

负载可联接	无	额定电压, 最大值	48 V DC
最小额定电压	3 V DC	电压范围/ 交流	3-48 V
电压范围/ 直流	48 V	最高工作温度	50 °C
最低工作温度	-10 °C	最高频率	65 Hz
最低频率	0 Hz	显示	LED
防护等级	I	相序指示器	无
连续性测试	不	已测试及批准, 根据	EN 61010-1, EN 61326
测试探针照明	无	HOLD 锁定功能	无

分类

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

附件



测试及测量装置的附件

通用订货数据

类型	SKAI TASCHE
订货号	2544760000
GTIN (EAN)	4050118554724
数量	1 ST