


Produkt již není k dispozici, Datový list pouze k informačním účelům



Profily přepínačů a tlačítek odpovídá profilům elektrických komponentů.

Přepínače a tlačítka usnadňují uvedení do provozu, údržbu, monitorování a opravy průmyslových instalací.

Všeobecné objednací údaje

Verze	, Funkční komponenta Přepínací kontakt, pozice vypnuto uprostřed, snímání na obou stranách, Šroubové připojení
Číslo objednávky	0104260000
Typ	EGT5 EG2/EN TASTER
GTIN (EAN)	4008190100247
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-10-22T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1.9685 inch
Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0.7087 inch
Délka	58 mm	Délka (v palcích)	2.2835 inch
Čistá hmotnost	41.9 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C... 100 °C	Provozní teplota	-25 °C...85 °C
--------------------	------------------	------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Nosná lišta	TS 32, TS 35
-------------	--------------

Výstup

Rated switching voltage	250 V AC	AC spínací výkon (odporový), max.	1500 VA @ 250 V
AC spínací výkon, max.	1500 VA	Spínací výkon	250 V
DC spínací výkon (odporový), max.	180 W @ 30 V	DC spínací výkon, max.	180 W
Spínací výkon	30 V		

Obecné údaje

Nosná lišta	TS 32, TS 35	Barevný	Běžová
-------------	--------------	---------	--------

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení	Rozsah sevření, jmenovité připojení	6 mm ²
Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²	Upínací rozsah, max.	6 mm ²
Průřez připojených vodičů, jemně stáčené, max.	4 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

EGT5 EG2/EN TASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ocel




Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejvyšší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 32X15 2M/ST/ZN	Verze
Číslo	0122800000	Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný,
objednávky		Šířka: 2000 mm, Výška: 33 mm, Hloubka: 15 mm
GTIN (EAN)	4008190066307	
Množství	20 M	

Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EWK 2	Verze
Číslo	0199360000	Bočnice, Běžová, TS 32, V-0, Wemid, Šířka: 15 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190023546	
Množství	50 ST	

Ocel



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejvyšší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

EGT5 EG2/EN TASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	Verze
Číslo	0383400000	Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný,
objednávky		Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm
GTIN (EAN)	4008190088026	
Množství	40 M	

Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 35	Verze
Číslo	0383560000	Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ST	

Ocel



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejvyšší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	Verze
Číslo	0498000000	Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný,
objednávky		Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm
GTIN (EAN)	4008190042493	
Množství	20 M	