

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, Šířka: 2000 mm, Výška: 15 mm, Hloubka: 5.5 mm
Číslo objednávky	0117500000
Typ	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190150662
Množství	10 M

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.2165 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	2000 mm	Šířka (v palcích)	78.74 inch
Čistá hmotnost	140 g		

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%



Montážní lišta

Průměr otvoru pájecího oka (D)	4.2 mm	
Standardy	DIN EN 60715	
Provedení povrchu	pozinkovaný a pasivovaný	
Tloušťka	1.00 mm	
Základní materiál	Ocel	
Délka svorkovnicové lišty	min.	0 mm
	jmen.	2000 mm
	max.	2000 mm
Drážkované otvory	Ano	
Délka drážek	12.20 mm	
Mezera mezi drážkami	8.00 mm	
Krátkodobý výdržný proud za sekundu podle IEC 60947-7-2	1.2 kA	
Šířka drážek	4.20 mm	
Předděrovaná nosná lišta	Ano	
Šířka štěrbin		
Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu	10.00 mm ²	
Průměr vyvrtané díry	4.20 mm	
Rozestup otvorů, vzdálenost mezi středy	20 mm	
Mezera mezi štěrbinami		
Délka štěrbin		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Nákresy



TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Koncová podpěra




Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnici a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 15	Verze
Číslo objednávky	0382860000	Bočnice, Běžová, TS 15, V-2, Polyamid 66, Šířka: 10 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190187804	
Množství	50 ST	

Příslušenství




Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SO SH1	Verze
Číslo objednávky	0401460000	Podpora přípojnice, Šedá, 100 °C, Šířka: 24.5 mm, V-2, Polyamid 66, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190188092	
Množství	20 ST	

Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnici a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 15/2	Verze
Číslo	1071900000	Bočnice, Tmavě béžová, TS 15, HB, Plast, Šířka: 8 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190462949	
Množství	50 ST	
Typ	ZEW 15	Verze
Číslo	7920340000	Bočnice, Béžová, TS 15, V-2, Plast, Šířka: 5 mm, 120 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248238910	
Množství	20 ST	

Montážní podpora



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BFSC M4X6 MS	Verze
Číslo	0136300000	Montážní šroub (svorka), 4.00 mm, Mosaz, Hloubka: 7 mm, Šířka: 7 mm, Výška: 6 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190177713	
Množství	50 ST	
Typ	BFSC M4X6	Verze
Číslo	0149700000	Montážní šroub (svorka), 4.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Šířka: 7 mm, Výška: 6 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190016098	
Množství	100 ST	