


RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Profil RS 70 je zásuvný modulární systém pro montážní lištu, který lze flexibilně prodloužit na požadovanou délku. Skládá se z mezilehlých profilů různých délek. Volitelně s nebo bez zacvakávací patky, stejně jako s koncovými deskami s možností integrovaného značení. Deska plošných spojů se vkládá z boku. Trvale integrované západkové patky umožňují stabilní upevnění.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nasazovací podstavce, RS 70 Oranžová, Koncová deska nosné lišty DIN vlevo, Šířka: 10 mm
Číslo objednávky	0119660000
Typ	RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665
GTIN (EAN)	4008190096106
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	28.6 mm	Hloubka (v palcích)	1.126 inch
Výška	70 mm	Výška (v palcích)	2.7559 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze	32 mm	Šířka	10 mm
Šířka (v palcích)	0.3937 inch	Čistá hmotnost	5.04 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Izolační materiál	PA 66
Provedení povrchu	neošetřené	Základní materiál	PA 66
Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI		

Obecné údaje

Barevný	Oranžová	Stupeň krytí	IP00
Nosná lišta	TS 32, TS 35	Barevný graf (podobné)	RAL 2000
Encapsulation option	Ne		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

