


ZW 15 RS OR 1665**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Profil RS 70 je zásuvný modulární systém pro montážní lištu, který lze flexibilně prodloužit na požadovanou délku. Skládá se z mezilehlých profilů různých délek. Volitelně s nebo bez zacvakávací patky, stejně jako s koncovými deskami s možností integrovaného značení. Deska plošných spojů se vkládá z boku. Trvale integrované západkové patky umožňují stabilní upevnění.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací kus, RS 70 Oranžová, Mezilehlý díl, Šířka: 18.7 mm
Číslo objednávky	0119860000
Typ	ZW 15 RS OR 1665
GTIN (EAN)	4008190049898
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	20.6 mm	Hloubka (v palcích)	0.811 inch
Výška	70 mm	Výška (v palcích)	2.7559 inch
Šířka	18.7 mm	Šířka (v palcích)	0.7362 inch
Čistá hmotnost	3.7 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Izolační materiál	PA 66
Provedení povrchu	neošetřené	Základní materiál	PA 66
Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI		

Obecné údaje

Barevný	Oranžová	Stupeň krytí	IP00
Barevný graf (podobné)	RAL 2000	Encapsulation option	Ne

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Výška: TS32 = 33,5 mm, TS35 x 7,5 = 29 mm Rozměry DPS: Tloušťka: 1,6 (± 0,2) mm Délka: 67,8 (- 0,2) mm Délka prostředního dílu = šířka DPS - 2 x 9 mm (připínací podstavec) Příklad: Šířka DPS = 68 mm, šířka prostředního dílu = 50 mm, prostřední díl 2x ZW 25 RS nebo ZW 45 RS + ZW 5 RS
----------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-04
ECLASS 15.0	27-19-06-04		

Nákresy

