



Pro vodiče od 10,0 do 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7–350 MCM)

pozinkovaná měď

rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodávány volně v plastovém sáčku

### Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne
Číslo objednávky	<a href="#">0124300000</a>
Typ	H16,0/15
GTIN (EAN)	4008190162993
Množství	500 items
Balení	volné

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E499744

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.44 g
----------------	--------

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič bez plastové manžety	Verze	standard
---------------	---------------------------------------	-------	----------

### Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	5.8 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	15 mm
Průměr objímky (D2)	7.5 mm	L1 v mm	15.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 6	Délka odizolování	15 mm
Průřez vodiče	16 mm <sup>2</sup>		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Nákresy**

