


## EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Produkt již není k dispozici, Datový list pouze k informačním účelům



Profily přepínačů a tlačítek odpovídá profilům elektrických komponentů.

Přepínače a tlačítka usnadňují uvedení do provozu, údržbu, monitorování a opravy průmyslových instalací.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Verze            | , Funkční komponenta Elektrický jistič, Šroubové připojení |
| Číslo objednávky | <a href="#">0126360000</a>                                 |
| Typ              | EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U                                    |
| GTIN (EAN)       | 4008190097141                                              |
| Množství         | 10 items                                                   |
| Stav objednávky  | Přerušeno                                                  |
| K dispozici do   | 2024-10-22T00:00:00+02:00                                  |

## EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                   |             |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Výška          | 50 mm   | Výška (v palcích) | 1.9685 inch |
| Šířka          | 18 mm   | Šířka (v palcích) | 0.7087 inch |
| Délka          | 58 mm   | Délka (v palcích) | 2.2835 inch |
| Čistá hmotnost | 35.99 g |                   |             |

## Teploty

|                    |                  |                  |                 |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C... 100 °C | Provozní teplota | -25 °C... 85 °C |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné údaje

|             |              |
|-------------|--------------|
| Nosná lišta | TS 32, TS 35 |
|-------------|--------------|

## Výstup

|                                   |              |                                   |                 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| Rated switching voltage           | 250 V AC     | AC spínací výkon (odporový), max. | 1500 VA @ 250 V |
| AC spínací výkon, max.            | 1500 VA      | Spínací výkon                     | 250 V           |
| DC spínací výkon (odporový), max. | 180 W @ 30 V | DC spínací výkon, max.            | 180 W           |
| Spínací výkon                     | 30 V         |                                   |                 |

## Obecné údaje

|             |              |         |        |
|-------------|--------------|---------|--------|
| Nosná lišta | TS 32, TS 35 | Barevný | Běžová |
|-------------|--------------|---------|--------|

## Data připojení

|                                                |                     |                                     |                   |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Metoda připojení vodiče                        | Šroubové připojení  | Rozsah sevření, jmenovité připojení | 6 mm <sup>2</sup> |
| Upínací rozsah, min.                           | 0.5 mm <sup>2</sup> | Upínací rozsah, max.                | 6 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojených vodičů, jemně stáčené, max. | 4 mm <sup>2</sup>   |                                     |                   |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002498    | ETIM 9.0    | EC002498    |
| ETIM 10.0   | EC002498    | ECLASS 14.0 | 27-37-13-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-92 |             |             |

**EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Ocel**

Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TS 32X15 2M/ST/ZN          | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">0122800000</a> | Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, |
| objednávky |                            | Šířka: 2000 mm, Výška: 33 mm, Hloubka: 15 mm                        |
| GTIN (EAN) | 4008190066307              |                                                                     |
| Množství   | 20 M                       |                                                                     |

**Koncová podpěra**

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

**Všeobecné objednací údaje**

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | EWK 2                      | Verze                                                    |
| Číslo      | <a href="#">0199360000</a> | Bočnice, Běžová, TS 32, V-0, Wemid, Šířka: 15 mm, 100 °C |
| objednávky |                            |                                                          |
| GTIN (EAN) | 4008190023546              |                                                          |
| Množství   | 50 ST                      |                                                          |

**Ocel**

Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

## EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TS 35X7.5 2M/ST/ZN         | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">0383400000</a> | Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, |
| objednávky |                            | Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm                       |
| GTIN (EAN) | 4008190088026              |                                                                     |
| Množství   | 40 M                       |                                                                     |

### Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | EW 35                      | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">0383560000</a> | Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C |
| objednávky |                            |                                                           |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                                                           |
| Množství   | 50 ST                      |                                                           |

### Ocel



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejvyšší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN      | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">0498000000</a> | Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný, |
| objednávky |                            | Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 15 mm                        |
| GTIN (EAN) | 4008190042493              |                                                                     |
| Množství   | 20 M                       |                                                                     |