

**STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	SAK řada, Patice
Číslo objednávky	<a href="#">0135200000</a>
Typ	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10
GTIN (EAN)	4008190172862
Množství	50 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 2.12 g

### Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

### Specifikace systému

Verze Pro svorky

### Údaje materiálu

Základní materiál Měď – zinek Provedení povrchu galvanizované

Barevný Šedá

### Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Návod k instalaci Přímá montáž

Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

### Rozměry

Vnější průměr 6 mm Hloubka zásuvného připojení 12 mm

### Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž Provedení povrchu galvanizované

### Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90

ECLASS 15.0 27-25-03-90