



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, 6 mm <sup>2</sup> , Počet připojení: 1, Počet pólů: 1, Šířka: 6 mm
Číslo objednávky	<a href="#">0135300000</a>
Typ	SB 14
GTIN (EAN)	4008190169558
Množství	50 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	19 mm	Výška (v palcích)	0.748 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0.2362 inch
Průměr	6 mm	Čistá hmotnost	2.23 g

## Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## Specifikace systému

Verze Pro svorky

## Údaje materiálu

Základní materiál Cu Zn Barevný Šedá

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez 6 mm<sup>2</sup>

## Rozměry

Průměr 6 mm

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení Zásuvné připojení Plug-in Počet připojení 1

## Všeobecně

Počet pólů 1

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		