



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 36 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ne, Šířka: 43.7 mm
Číslo objednávky	0135700000
Typ	QL 4 SAKA10
GTIN (EAN)	4008 1901 18822
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0.2362 inch
Šířka	43.7 mm	Šířka (v palcích)	1.7205 inch
Čistá hmotnost	3.46 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Spojovací konektor

Údaje materiálu

Základní materiál Cu Zn Barevný Šedá

Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Návod k instalaci Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne Typ montáže Přišroubováno

Data hodnocení

Jmenovitý proud 36 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 12.00 mm

Všeobecně

Počet pólů 4 Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		