



Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Příslušenství, 1000 x 17 mm, PVC, Barevný: černá, Držák štítku značení
Číslo objednávky	0138900000
Typ	SCHS1
GTIN (EAN)	4008190009168
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6 mm	Hloubka (v palcích)	0.2362 inch
Výška	1000 mm	Výška (v palcích)	39.37 inch
Šířka	17 mm	Šířka (v palcích)	0.6693 inch
Délka	1000 mm	Délka (v palcích)	39.37 inch
Průměr	0 mm	Čistá hmotnost	93 g

Teploty

Rozsah provozní teploty	-20...80 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	0	
Verze	Držák štítku značení	
Šířka	17 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	
Barevný	černá	
Halogen	Ne	
Délka	1000 mm	
Základní materiál	PVC	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Accessories	
Rozsah provozní teploty	-20...80 °C	

Značky na přístroje

Průměr	0 mm	Halogen	Ne
--------	------	---------	----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy



SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

ESO vkládací štítky



Všeobecné objednací údaje

Typ	ESO/SCHS1 500X12,5X0,3	Verze	
Číslo objednávky	0139000000	Označení svorek, Vkládací značky, 500 x 12.5 mm, Bílá	
GTIN (EAN)	4008190047252		
Množství	100 ST		

STR průhledné proužky



Všeobecné objednací údaje

Typ	STR F.SCHS	Verze	
Číslo objednávky	0139200000	Označení svorek, Ochranný kryt, 500 x 12.5 mm, Transparentní	
GTIN (EAN)	4008190159290		
Množství	1 ST		