

QL 3 SAK70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 180 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 14.00, Izolované: Ne, Šířka: 58 mm |
| Číslo objednávky | 0167000000 |
| Typ | QL 3 SAK70 |
| GTIN (EAN) | 4008190001018 |
| Množství | 5 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |

QL 3 SAK70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 4 mm | Hloubka (v palcích) | 0.1575 inch |
| Výška | 14 mm | Výška (v palcích) | 0.5512 inch |
| Šířka | 58 mm | Šířka (v palcích) | 2.2835 inch |
| Čistá hmotnost | 25.2 g | | |

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24 |

Specifikace systému

Verze pro příčnou propojku

Údaje materiálu

Základní materiál Cu Zn Barevný Šedá

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Typ upevnění | Příšroubováno | Návod k instalaci | Přímá montáž |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | | |

Data hodnocení

Jmenovitý proud 180 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 14.00 mm

Všeobecně

Počet pólů 3 Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

QL 3 SAK70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | BFSC M5X45 | Verze |
| Číslo | 0345600000 | Montážní šroub (svorka), 5.00 mm, Ocel, Hloubka: 8.5 mm, Šířka: 8.5 mm, Výška: 45 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190058739 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | SS M5 D 128-A 5 | Verze |
| Číslo | 0346100000 | Pojistná podložka, Měď |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190137199 | |
| Množství | 50 ST | |