

**Obrázek výrobku**

Hliník má druhou nejlepší elektrickou vodivost po mědi. Jednou z výhod je nízká váha, výhodou je vynikající ochrana proti korozi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Hliník, neošetřené, Šířka: 2000 mm, Výška: 33 mm, Hloubka: 15 mm
Číslo objednávky	<a href="#">0169300000</a>
Typ	TS 32X15 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190105167
Množství	20 M

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15 mm	Hloubka (v palcích)	0.5906 inch
Výška	33 mm	Výška (v palcích)	1.2992 inch
Šířka	2000 mm	Šířka (v palcích)	78.74 inch
Čistá hmotnost	235.5 g		

## Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Montážní lišta

Návod k instalaci	Přímá montáž	
Standardy	DIN EN 60715	
Provedení povrchu	neošetřené	
Tloušťka	1.50 mm	
Základní materiál	Hliník	
Délka svorkovnicové lišty	min.	0 mm
	jmen.	2000 mm
	max.	2000 mm

Povolený tepelný proud pro funkci PEN, max. 192.00 A

Krátkodobý výdržný proud za sekundu podle IEC 60947-7-2 8.4 kA

Předděrovaná nosná lišta Ne

Šířka štěrbin

Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E- 70.00 mm<sup>2</sup>  
Cu

Rozestup otvorů, vzdálenost mezi středy 0 mm


Mezera mezi štěrbinami

Délka štěrbin

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Nákresy**



**Příslušenství****Podpěra montážní lišty****Všeobecné objednací údaje**

Typ	TST 2/M6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0101700000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 6, Šířka: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
Množství	10 ST	

**Montážní podpěra**

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SST 3 2M	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0152700000</a>	Příslušenství, Přidržený kolík
GTIN (EAN)	4008190126193	
Množství	2 M	


**Podpěra montážní lišty**

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	TSTW 6/M6	Verze
Číslo	<a href="#">0164000000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 6, Šířka: 18 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190095345	
Množství	10 ST	
Typ	TSTW 5/M5	Verze
Číslo	<a href="#">0178100000</a>	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 5, Šířka: 18 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190059651	
Množství	10 ST	

### Koncová podpěra




Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	EWK 2	Verze
Číslo	<a href="#">0199360000</a>	Bočnice, Běžová, TS 32, V-0, Wemid, Šířka: 15 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190023546	
Množství	50 ST	
Typ	EWK 1	Verze
Číslo	<a href="#">0206160000</a>	Bočnice, Běžová, TS 32, V-0, Wemid, Šířka: 9 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190080020	
Množství	50 ST	

### Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

## TS 32X15 2M/AL/BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Verze
Číslo	<a href="#">0295900000</a>	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190133337	
Množství	50 ST	
Typ	MB M6/M4 GR	Verze
Číslo	<a href="#">0334900000</a>	Kluzná matice, M 6
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190057602	
Množství	20 ST	
Typ	FKSC M6X12 D9/SW3	Verze
Číslo	<a href="#">0353500000</a>	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190139285	
Množství	50 ST	


### Podpěra montážní lišty



### Všeobecné objednací údaje

Typ	SH 2	Verze
Číslo	<a href="#">0494920000</a>	Podpora přípojnice, Středně žlutá, 130 °C, Šířka: 40 mm, V-O, KrG, Přišroubováno
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190007584	
Množství	10 ST	

### Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## TS 32X15 2M/AL/BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	EWK 1 ALT	Verze
Číslo	<a href="#">0495160000</a>	Bočnice, Běžová, TS 32, V-2, Polyamid 66, Šířka: 8 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190160777	
Množství	50 ST	

### Montážní podpora



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MB M3/M5 CRM	Verze
Číslo	<a href="#">0503500000</a>	Kluzná matice, M 5
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190182083	
Množství	20 ST	
Typ	MB M5/M3 SW	Verze
Číslo	<a href="#">0553400000</a>	Kluzná matice, M 5
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190122263	
Množství	20 ST	

## Příslušenství

## Instalační materiál



Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

Montážní hardwarové sady

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.


Značky na konektory Sada na připevňování štítků - SD je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

Univerzální připevňovací sada - TPSD byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Verze	
Číslo	<a href="#">0642600000</a>	Verze	Klippon TB (Terminal Box), Upevňovací šroub, Základní materiál: Ocel
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190058258		
Množství	50 ST		

## Podpěra montážní lišty



## Všeobecné objednávací údaje

Typ	TST 2/M5	Verze	
Číslo	<a href="#">1286600000</a>	Verze	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 5, Šířka: 18 mm
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190144777		
Množství	10 ST		

## Příslušenství

### Montážní podpěra




Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Verze	
Číslo	<a href="#">1567480000</a>	Verze	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190033491		
Množství	100 ST		

### Podpěra montážní lišty



### Všeobecné objednací údaje

Typ	TSTW D 4.3	Verze	
Číslo	<a href="#">1610110000</a>	Verze	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, without, Šířka: 18 mm
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190185305		
Množství	10 ST		
Typ	TSTW 5/M5 ZN	Verze	
Číslo	<a href="#">1779100000</a>	Verze	Montážní podstavec na nosnou lištu, Stříbrná, Ocel, M 5, Šířka: 18 mm
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248169894		
Množství	10 ST		