

**Obrázek výrobku**

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Příslušenství, Patice
Číslo objednávky	<a href="#">0169900000</a>
Typ	STB 14/D6/4/M3 SAK10
GTIN (EAN)	4008190076665
Množství	50 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19 mm	Hloubka (v palcích)	0.748 inch
Průměr	6 mm	Čistá hmotnost	2.1 g

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## Specifikace systému

Verze Pro montážní lišty

## Údaje materiálu

Základní materiál	Měď – zinek	Provedení povrchu	galvanizované
Barevný	Šedá		

## Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Rozměry

Vnější průměr	6 mm	Průměr	6 mm
Hloubka zásuvného připojení	12.5 mm		

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Provedení povrchu	galvanizované
-------------------	--------------	-------------------	---------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		