



Značky na vodiče CLI C se používají u nepřípojených vodičů. K dispozici jsou čtyři různé velikosti pro vodiče o průměru od 0,5 mm do max. 70 mm<sup>2</sup>. Štítky jsou už natištěné a připravené k použití. Individuální značení je možné kombinováním jednotlivých značek.

- Zavřené značky, spolehlivé a pro instalaci na nepřípojených kabelech
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- Rychlé a snadné připevnění - s minimálním úsilím
- Odpovídající příslušenství usnadňuje značení
- Trvalé, vysoce kvalitní značení
- Vysoký kontrast pro optimální čitelnost

### Všeobecné objednací údaje

Verze	CableLine, Označení vodičů a kabelů, 4 - 10 mm, 4 x 6.9 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">0171301687</a>
Typ	CLI C 2-4 GE NE CD
GTIN (EAN)	4008 1901 20078
Množství	250 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	8 mm	Hloubka (v palcích)	0.315 inch
Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0.1575 inch
Šířka	6.9 mm	Šířka (v palcích)	0.2717 inch
Čistá hmotnost	0.21 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-30...80 °C
-------------------------	-------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	4	Typ tisku	prázdný
Verze	CD	Šířka	6.9 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	Barevný	Žlutá
Halogen	Ano	Průřez izolace, max.	10 mm
Základní materiál	PVC, měkké, bez kadmia	Doporučená odvětví	Proces, Stroje
Rozsah provozní teploty	-30...80 °C	Výtisk	Prázdné

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	16 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	2.5 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče, max.	10 mm
Vnější prům. vodiče, min.	4 mm	Vnější prům. vodiče	4 - 10 mm
Průřez připojeného vodiče	2.5 - 16 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Nákresy**



Podobné ilustraci