



Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm² (AWG 24–10)
pozinkovaná měď
rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodáváno volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne
Číslo objednávky	0191900000
Typ	H6,0/12
GTIN (EAN)	4008190026851
Množství	500 items
Balení	volné

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.21 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič bez plastové manžety	Verze	standard
---------------	---------------------------------------	-------	----------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	3.5 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm
Průměr objímky (D2)	4.7 mm	L1 v mm	12.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 10	Délka odizolování	12 mm
Průřez vodiče	6 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Nákresy

