




Pojistkové svorkovnice a komponentní svorkovnice umožňují integraci ochranných a funkčních prvků přímo do svorkovnice. Pojistkové svorkovnice obsahují vestavěné držáky pojistek, které spolehlivě chrání elektrické obvody před přetížením – ideální pro řídicí a distribuční systémy. Komponentní svorkovnice umožňují integraci elektronických součástí, jako jsou diody, rezistory nebo LED diody, přímo do kabeláže. To umožňuje prostorově úspornou a přehlednou implementaci spínacích funkcí a oddělení signálů. Oba typy svorkovnic zajišťují vyšší bezpečnost, snadnou údržbu a kompaktní, funkčně orientovanou instalaci.

### Všeobecné objednací údaje

|                      |                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze                | Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, běžová / žlutá, 4 mm <sup>2</sup> , 24 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2 |
| Číslo objednávky     | <a href="#">0210260000</a>                                                                                                                 |
| Typ                  | DK 4/35 LD ROT 24VDC                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)           | 4008190156312                                                                                                                              |
| Množství             | 25 items                                                                                                                                   |
| Stav objednávky      | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.                                                                                            |
| K dispozici do       | 2026-06-30T00:00:00+02:00                                                                                                                  |
| Alternativní výrobek | <a href="#">WDK 2.5 LD RT 24VDC +-</a>                                                                                                     |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |                     |             |
|----------------|-------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 54 mm | Hloubka (v palcích) | 2.126 inch  |
| Výška          | 50 mm | Výška (v palcích)   | 1.9685 inch |
| Šířka          | 6 mm  | Šířka (v palcích)   | 0.2362 inch |
| Čistá hmotnost | 12 g  |                     |             |

## Teploty

|                               |                |                               |               |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Okolní teplota                | -5 °C...40 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C         | Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C        |

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 7a, 7cI                              |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093 |

## Specifikace systému

|                               |                                                      |                     |     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| Verze                         | Šroubové připojení, s LED, Jeden konec bez konektoru | Nutná koncová deska | Ano |
| Počet potenciálů              | 1                                                    | Počet úrovní        | 2   |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 2                                                    | Počet pólů na řadu  | 1   |
| Úrovně propojené interně      | Ano                                                  | PE připojení        | Ne  |
| Nosná lišta                   | TS 35                                                | N-funkce            | Ne  |
| PE funkce                     | Ne                                                   | Funkce PEN          | Ne  |

## Údaje materiálu

|                              |       |         |                |
|------------------------------|-------|---------|----------------|
| Základní materiál            | PA 66 | Barevný | béžová / žlutá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2   |         |                |

## Další technická data

|                   |              |                                       |    |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|----|
| Otevřené strany   | pravá        | Počet podobných svorek                | 1  |
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
| Typ montáže       | Příchytka    |                                       |    |

## Data hodnocení

|                                   |                   |                                   |               |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jmenovitý průřez                  | 4 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí                  | 24 V          |
| Jmenovité DC napětí               | 24 V              | Jmenovitý proud                   | 10 A          |
| Proud při maximu vodičů           | 10 A              | Standardy                         | IEC 60947-7-1 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1 mΩ              | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1 kV          |

### Technické údaje

|                                                |        |                      |   |
|------------------------------------------------|--------|----------------------|---|
| Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 1.02 W | Závažnost znečištění | 3 |
|------------------------------------------------|--------|----------------------|---|

#### Rozměry

|              |       |
|--------------|-------|
| TS 35 offset | 25 mm |
|--------------|-------|

#### Vodiče k upevnění (další připojení)

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Typ připojení, další připojení | Šroubové připojení |
|--------------------------------|--------------------|

#### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|                                                                        |                     |                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Měřidlo podle IEC 60947-1                                              | A3                  | Průřez propojení AWG, max.                                             | AWG 12              |
| Směr připojení                                                         | na straně           | Utahovací moment, max.                                                 | 1 Nm                |
| Utahovací moment, min.                                                 | 0.5 Nm              | Délka odizolování                                                      | 9 mm                |
| Typ připojení 2                                                        | Šroubové připojení  | Typ připojení                                                          | Šroubové připojení  |
| Počet připojení                                                        | 4                   | Upínací rozsah, max.                                                   | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Upínací rozsah, min.                                                   | 0.5 mm <sup>2</sup> | Svěrný šroub                                                           | M 3                 |
| Velikost nože                                                          | 0,6 x 3,5 mm        | Průřez propojení AWG, min.                                             | AWG 22              |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 4 mm <sup>2</sup>   | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 4 mm <sup>2</sup>   | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 4 mm <sup>2</sup>   | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodičů, splétané, max.                                | 4 mm <sup>2</sup>   | Průřez připojení vodičů, splétané, min.                                | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS                | 2                   | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.                             | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.                             | 0.5 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení vodičů, jemně splétané, min.                          | 0.5 mm <sup>2</sup> |

#### Všeobecně


|                            |        |                   |               |
|----------------------------|--------|-------------------|---------------|
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 | Návod k instalaci | Přímá montáž  |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 22 | Standardy         | IEC 60947-7-1 |
| Nosná lišta                | TS 35  |                   |               |

#### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 |             |             |

## Příslušenství

### Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | Q 2 AKZ4                   | Verze                                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">0336400000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Šířka: 11.1 mm |
| objednávky |                            |                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190037680              |                                                                                                                   |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                                                                   |

### Odpojovací zástrčky




Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | Q 3 AKZ4                   | Verze                                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">0336500000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Šířka: 17.2 mm |
| objednávky |                            |                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190121730              |                                                                                                                   |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                                                                   |
| Typ        | Q 4 AKZ4                   | Verze                                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">0336600000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Šířka: 23.3 mm |
| objednávky |                            |                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190096656              |                                                                                                                   |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                                                                   |

## Příslušenství

### Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | Q 10 AKZ4                  | Verze                                                                                                              |
| Číslo      | <a href="#">0368600000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Šířka: 59.9 mm |
| objednávky |                            |                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190056766              |                                                                                                                    |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                                    |
| Typ        | QB 2 WI RA6 IS             | Verze                                                                                                              |
| Číslo      | <a href="#">0482700000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 27 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 3 mm    |
| objednávky |                            |                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190166021              |                                                                                                                    |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                                                                    |
| Typ        | QB 3 WI RA6 IS             | Verze                                                                                                              |
| Číslo      | <a href="#">0482800000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 27 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 3 mm    |
| objednávky |                            |                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190145217              |                                                                                                                    |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                                                                    |
| Typ        | QB 4 WI RA6 IS             | Verze                                                                                                              |
| Číslo      | <a href="#">0482900000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 27 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 3 mm    |
| objednávky |                            |                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190086169              |                                                                                                                    |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                                                                    |

### Odpojovací zástrčky



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | QB 75/6.2/9/WI             | Verze                                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">0526400000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 27 A, Počet pólů: 75, Rozteč v mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Šířka: 0.8 mm |
| objednávky |                            |                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190099923              |                                                                                                                   |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                                                                   |

### Příslušenství

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | QB 75/6.2/15               | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">0535200000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 27 A, Počet pólů: 75, Rozteč v |
| objednávky |                            | mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Šířka: 0.8 mm                             |
| GTIN (EAN) | 4008190179168              |                                                                        |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                        |

### Koncové a předělové desky




Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | AP DK4                     | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">0359260000</a> | Koncová destička pro svorkovnice, Běžová, Výška: 50 mm, Šířka: 1.5 |
| objednávky |                            | mm, V-2, PA 66, Příchytka: Ano                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190012991              |                                                                    |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                    |

### Koncová podpora



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | EW 35                      | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">0383560000</a> | Bočnice, Běžová, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8.5 mm, 100 °C |
| objednávky |                            |                                                           |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                                                           |
| Množství   | 50 ST                      |                                                           |
| Typ        | EWK 1                      | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">0206160000</a> | Bočnice, Běžová, TS 32, V-0, Wemid, Šířka: 9 mm, 100 °C   |
| objednávky |                            |                                                           |
| GTIN (EAN) | 4008190080020              |                                                           |
| Množství   | 50 ST                      |                                                           |

## Příslušenství

### Koncové a předělové desky



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TSCH 4 AKZ4                | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">0363360000</a> | Malá předělová deska (svorka), PA 66, Běžová, Trvalá provozní teplota, |
| objednávky |                            | max.: 100 °C                                                           |
| GTIN (EAN) | 4008190136680              |                                                                        |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                        |

### Montážní podpora



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BFSC M2.5X14 SAKD2.5N      | Verze                                                             |
| Číslo      | <a href="#">0266800000</a> | Montážní šroub (svorka), 2.50 mm, Hloubka: 3.8 mm, Šířka: 4.5 mm, |
| objednávky |                            | Výška: 14 mm                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190084899              |                                                                   |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                   |
| Typ        | KISC M3X15/6 SAK2.5        | Verze                                                             |
| Číslo      | <a href="#">0359000000</a> | Upínací třmen, Upevňovací šroub, Ocel                             |
| objednávky |                            |                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190061548              |                                                                   |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                   |

## Příslušenství

### Testovací adapter a testovací zásuvky




Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Typ        | PS 2.3 RT                  | Verze                                    |
| Číslo      | <a href="#">0180400000</a> | Testovací adaptér (svorka), 230 V, 20 mA |
| objednávky |                            |                                          |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                                          |
| Množství   | 20 ST                      |                                          |
| Typ        | STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ    | Verze                                    |
| Číslo      | <a href="#">0215700000</a> | Příslušenství, Patice                    |
| objednávky |                            |                                          |
| GTIN (EAN) | 4008190184872              |                                          |
| Množství   | 50 ST                      |                                          |

### Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | VL 2 AKZ4/DK4              | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">0446700000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v |
| objednávky |                            | mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Šířka: 5 mm                              |
| GTIN (EAN) | 4008190055486              |                                                                       |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |

## Příslušenství

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MC NE WS           | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Bílá                                         |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              |                                                           |
| Množství   | 1000 ST                    |                                                           |

### Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MC SDR             | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              |                                                           |
| Množství   | 200 ST                     |                                                           |

## Příslušenství

### Koncové a předělové desky



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | AP DK4 BL                  | Verze                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">0359280000</a> | Koncová destička pro svorkovnice, Modrá, Výška: 50 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2, PA 66, Přichytka: Ano  |
| objednávky |                            |                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190031213              |                                                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                   |
| Typ        | AP DK4/380 Q               | Verze                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">0438560000</a> | Koncová destička pro svorkovnice, Běžová, Výška: 51 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2, PA 66, Přichytka: Ano |
| objednávky |                            |                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190133351              |                                                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                   |
| Typ        | WTW EN                     | Verze                                                                                             |
| Číslo      | <a href="#">1058800000</a> | Předělová deska (svorka), Tmavě béžová, Výška: 86 mm, Šířka: 3 mm, V-0, Wemid                     |
| objednávky |                            |                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190140175              |                                                                                                   |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                                                   |

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MC NE BL           | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1238290000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Modrá                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118267327              |                                                           |
| Množství   | 1000 ST                    |                                                           |

## DK 4/35 LD ROT 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MC NE BR           | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1454900000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Hnědá                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118323313              |                                                           |
| Množství   | 1000 ST                    |                                                           |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE GE           | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Žlutá                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118038750              |                                                           |
| Množství   | 1000 ST                    |                                                           |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE GN           | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Zelená                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118271812              |                                                           |
| Množství   | 1000 ST                    |                                                           |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE GR           | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Šedá                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118323306              |                                                           |
| Množství   | 1000 ST                    |                                                           |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE OR           | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Oranžová                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248540525              |                                                           |
| Množství   | 1000 ST                    |                                                           |

## Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Bílá                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              |                                                           |
| Množství   | 1000 ST                    |                                                           |

## Příslušenství

### Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | Verze                                                     |
| Číslo      | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| GTIN (EAN) | 4032248767908              |                                                           |
| Množství   | 200 ST                     |                                                           |

### DEK 5/6



#### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark


- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásky šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MM WS              | Verze                                                 |
| Číslo      | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky |                            |                                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                       |
| Množství   | 600 ST                     |                                                       |

## Příslušenství

### Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

### Všeobecné objednáací údaje

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Verze                               |
| Číslo      | <a href="#">1805490000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky |                            |                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                     |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verze                               |
| Číslo      | <a href="#">1805520000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| objednávky |                            |                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                     |