

TS 15X5/LL 2M/AL/BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Hliník má druhou nejlepší elektrickou vodivost po mědi. Jednou z výhod je nízká váha, výhodou je vynikající ochrana proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Hliník, neošetřené, Šířka: 2000 mm, Výška: 15 mm, Hloubka: 5.5 mm
Číslo objednávky	0217900000
Typ	TS 15X5/LL 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190119034
Množství	2 M
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2022-03-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.2165 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	2000 mm	Šířka (v palcích)	78.74 inch
Čistá hmotnost	50.5 g		

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Montážní lišta

Průměr otvoru pájecího oka (D)	4.2 mm	
Návod k instalaci	Přímá montáž	
Standardy	DIN EN 60715	
Provedení povrchu	neošetřené	
Tloušťka	1.00 mm	
Základní materiál	Hliník	
Délka svorkovnicové lišty	min.	0 mm
	jmen.	2000 mm
	max.	2000 mm


Povoleno tepelný proud pro funkci PEN, max. 76.00 A

Drážkované otvory	Ano
Délka drážek	12.00 mm
Mezera mezi drážkami	8.00 mm
Krátkodobý výdržný proud za sekundu podle IEC 60947-7-2	1.92 kA
Šířka drážek	4.20 mm
Předděrovaná nosná lišta	Ano
Šířka štěrbin	
Odolnost proti zkratu odpovídá vodiči E-Cu	16.00 mm ²
Průměr vyvrtané díry	4.20 mm
Rozestup otvorů, vzdálenost mezi středy	20 mm
Mezera mezi štěrbinami	
Délka štěrbin	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Nákresy



TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 15	Verze
Číslo	0382860000	Bočnice, Běžová, TS 15, V-2, Polyamid 66, Šířka: 10 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190187804	
Množství	50 ST	

Příslušenství




Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SO SH1	Verze
Číslo	0401460000	Podpora přípojnice, Šedá, 100 °C, Šířka: 24.5 mm, V-2, Polyamid 66, Přišroubováno
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190188092	
Množství	20 ST	

Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 15/2	Verze	
Číslo	1071900000	Bočnice, Tmavě béžová, TS 15, HB, Plast, Šířka: 8 mm, 100 °C	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190462949		
Množství	50 ST		
Typ	ZEW 15	Verze	
Číslo	7920340000	Bočnice, Béžová, TS 15, V-2, Plast, Šířka: 5 mm, 120 °C	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248238910		
Množství	20 ST		