

STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SAK řada, Patice
Číslo objednávky	0244600000
Typ	STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4
GTIN (EAN)	4008190103828
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 1.04 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

Specifikace systému

Verze Pro svorky

Údaje materiálu

Základní materiál Měď – zinek Provedení povrchu galvanizované

Barevný Šedá

Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Návod k instalaci Přímá montáž

Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Rozměry

Vnější průměr 4.5 mm Hloubka zásuvného připojení 7 mm

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž Provedení povrchu galvanizované

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90

ECLASS 15.0 27-25-03-90