

ZS 2.3/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, 4 mm ² , Počet připojení: 1, Počet pólů: 4, Šířka: 6.5 mm
Číslo objednávky	0249600000
Typ	ZS 2.3/4
GTIN (EAN)	4008190022785
Množství	20 items

ZS 2.3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	38.1 mm	Hloubka (v palcích)	1.5 inch
Výška	6.5 mm	Výška (v palcích)	0.2559 inch
Šířka	6.5 mm	Šířka (v palcích)	0.2559 inch
Čistá hmotnost	2.74 g		

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Specifikace systému

Verze Zástrčka adaptéru

Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Barevný	Červená
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Typ upevnění	Zapojeno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Typ montáže	Zapojeno		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 4 mm²

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in	Počet připojení	1
---------------	---------------------------	-----------------	---

Všeobecně

Počet pólů	4	Návod k instalaci	Přímá montáž
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		