


**AP SAK16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Koncová destička pro svorkovnice, Běžová, Výška: 50 mm, Šířka: 1.5 mm, V-2, PA 66, Příchytka: Ano |
| Číslo objednávky | <a href="#">0271160000</a>                                                                        |
| Typ              | AP SAK16                                                                                          |
| GTIN (EAN)       | 4008190120429                                                                                     |
| Množství         | 20 items                                                                                          |

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 42 mm  | Hloubka (v palcích) | 1.6535 inch |
| Výška          | 50 mm  | Výška (v palcích)   | 1.9685 inch |
| Šířka          | 1.5 mm | Šířka (v palcích)   | 0.0591 inch |
| Čistá hmotnost | 3.63 g |                     |             |

### Teploty

|                               |                |                               |               |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Okolní teplota                | -5 °C...40 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C         | Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C        |

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky           |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%             |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně 0.035 kg CO2eq. |

### Specifikace systému

|       |         |
|-------|---------|
| Verze | Bočnice |
|-------|---------|

### Údaje materiálu

|                              |       |         |        |
|------------------------------|-------|---------|--------|
| Základní materiál            | PA 66 | Barevný | Béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2   |         |        |

### Další technická data

|           |     |                   |              |
|-----------|-----|-------------------|--------------|
| Příchytka | Ano | Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-----------|-----|-------------------|--------------|

### Rozměry

|              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| TS 32 offset | 35 mm | TS 35 offset | 35 mm |
|--------------|-------|--------------|-------|

### Všeobecně

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |