

**Obrázek výrobku**

Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 13 mm, Hloubka: 30 mm
Číslo objednávky	<a href="#">0271300000</a>
Typ	STB 25 IH/VI
GTIN (EAN)	4008190111342
Množství	50 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2026-06-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	<a href="#">STB 21.6/IH/SW WTL6/3</a>

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	7.2 mm	Šířka (v palcích)	0.2835 inch
Průměr	7.2 mm	Čistá hmotnost	4.18 g

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## Specifikace systému

Verze Pro montážní lišty

## Údaje materiálu

Základní materiál	PA 66	Barevný	Fialová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

## Další technická data

Typ upevnění	Přišroubováno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
Typ montáže	Přišroubováno		

## Rozměry

Průměr	7.2 mm	Hloubka zásuvného připojení	13 mm
--------	--------	-----------------------------	-------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		