



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Přípojnice (svorka), Červená, Výška: 30 mm, Hloubka: 3 mm, Polyamid 66
Číslo objednávky	<a href="#">0277800000</a>
Typ	BSK M3X30 NA
GTIN (EAN)	4008 1905 1504 1
Množství	50 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2025-12-31T00:00:00+01:00

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3 mm	Hloubka (v palcích)	0.1181 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Průměr	3 mm	Čistá hmotnost	0.23 g

## Teploty

Okolní teplota	-5 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Šrouby

## Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Provedení povrchu	elektricky leštěno
Barevný	Červená	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2

## Rozměry

Průměr 3 mm

## Všeobecně

Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Provedení povrchu	elektricky leštěno
-------------------------------	--------	-------------------	--------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		