

DKSUE NSCH/ESCH


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upevňovací prvek (svorka), Stříbrná, Výška: 12.5 mm, Šířka: 10 mm, Ocel, 180 °C
Číslo objednávky	028010000
Typ	DKSUE NSCH/ESCH
GTIN (EAN)	4008190036348
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7.7 mm	Hloubka (v palcích)	0.3031 inch
Výška	12.5 mm	Výška (v palcích)	0.4921 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0.3937 inch
Čistá hmotnost	1.31 g		

Teploty

Okolní teplota	-5 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	180 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Různé

Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
-------------------	------	---------	----------

Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
--------------	---------------	---------------------------------------	----

Rozměry

Rozteč v mm (P) 13.50 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		