


### Obrázek výrobku



Díky našim sběrnícím v různých materiálech a souvisejícímu příslušenství můžete kabely připojit v nejmenším prostoru instalace. V závislosti na aplikaci lze potenciály sdružovat, distribuovat nebo rozptylovat.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Přípojnice (svorka), Přírodní, Výška: 15 mm, Hloubka: 2 mm, Měď
Číslo objednávky	<a href="#">0280200000</a>
Typ	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
Množství	10 M

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	1000 mm	Šířka (v palcích)	39.37 inch
Čistá hmotnost	198.26 g		

## Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (IECEX) IECXULD13.0005U Průřez vodiče max. (IECEX) 2.5 mm<sup>2</sup>

## Údaje materiálu

Základní materiál Měď Provedení povrchu neošetřené  
 Barevný Přírodní

## Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž

## Data hodnocení

Jmenovitý proud 24 A

## Rozměry

TS 35 offset 39 mm

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení Šroubové připojení

## Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž Provedení povrchu neošetřené

## Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
 ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92

**Technické údaje**

ECLASS 15.0

27-14-11-92

## NSCH 1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Montážní podpěra




Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	BFSC M5X8 SCHLITZ	Verze
Číslo	<a href="#">0296700000</a>	Montážní šroub (svorka), 5.00 mm, Ocel, Hloubka: 8.5 mm, Šířka: 8.5 mm, Výška: 8.5 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190881764	
Množství	100 ST	
Typ	DKSUE NSCH/ESCH	Verze
Číslo	<a href="#">0280100000</a>	Upevňovací prvek (svorka), Stříbrná, Výška: 12.5 mm, Šířka: 10 mm, Ocel, 180 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190036348	
Množství	100 ST	

### Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SH 1	Verze
Číslo	<a href="#">0299860000</a>	Podpora přípojnice, Běžová, 100 °C, Šířka: 26 mm, V-2, Polyamid 66, Přišroubováno
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190135133	
Množství	20 ST	