


NSCH 1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Díky našim sběrnícím v různých materiálech a souvisejícímu příslušenství můžete kabely připojit v nejmenším prostoru instalace. V závislosti na aplikaci lze potenciály sdružovat, distribuovat nebo rozptylovat.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Přípojnice (svorka), Přírodní, Výška: 15 mm, Hloubka: 2 mm, Měď
Číslo objednávky	0280200000
Typ	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
Množství	10 M

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	1000 mm	Šířka (v palcích)	39.37 inch
Čistá hmotnost	198.26 g		

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Průřez vodiče max. (IECEX)	2.5 mm ²
----------------------	------------------	----------------------------	---------------------

Údaje materiálu

Základní materiál	Měď	Provedení povrchu	neošetřené
Barevný	Přírodní		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Data hodnocení

Jmenovitý proud	24 A
-----------------	------

Rozměry

TS 35 offset	39 mm
--------------	-------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Šroubové připojení
---------------	--------------------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Provedení povrchu	neošetřené
-------------------	--------------	-------------------	------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92

Technical data

ECLASS 15.0

27-14-11-92

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Montážní podpěra




Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BFSC M5X8 SCHLITZ	Verze
Číslo objednávky	0296700000	Montážní šroub (svorka), 5.00 mm, Ocel, Hloubka: 8.5 mm, Šířka: 8.5 mm, Výška: 8.5 mm
GTIN (EAN)	4008190881764	
Množství	100 ST	
Typ	DKSUE NSCH/ESCH	Verze
Číslo objednávky	0280100000	Upevňovací prvek (svorka), Stříbrná, Výška: 12.5 mm, Šířka: 10 mm, Ocel, 180 °C
GTIN (EAN)	4008190036348	
Množství	100 ST	

Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SH 1	Verze
Číslo objednávky	0299860000	Podpora přípojnice, Běžová, 100 °C, Šířka: 26 mm, V-2, Polyamid 66, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190135133	
Množství	20 ST	