



Podobné ilustraci

Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Šroubovací víko (svorka)   |
| Číslo objednávky | <a href="#">0284110000</a> |
| Typ              | SK E16/SAKS2               |
| GTIN (EAN)       | 4008190006204              |
| Množství         | 25 items                   |
| Stav objednávky  | Přerušeno                  |
| K dispozici do   | 2024-12-31T00:00:00+01:00  |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|         |         |                     |             |
|---------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 34 mm   | Hloubka (v palcích) | 1.3386 inch |
| Výška   | 22.5 mm | Výška (v palcích)   | 0.8858 inch |
| Šířka   | 22.5 mm | Šířka (v palcích)   | 0.8858 inch |
| Průměr  | 22.5 mm | Čistá hmotnost      | 11.32 g     |

## Teploty

|                    |                |                |               |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -5 °C...40 °C |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Specifikace systému

|       |       |
|-------|-------|
| Verze | Různé |
|-------|-------|

## Údaje materiálu

|         |       |
|---------|-------|
| Barevný | černá |
|---------|-------|

## Další technická data

|                                       |               |                   |              |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Typ upevnění                          | Přišroubováno | Návod k instalaci | Přímá montáž |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne            |                   |              |

## Rozměry

|        |         |
|--------|---------|
| Průměr | 22.5 mm |
|--------|---------|

## Všeobecně

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |