

## SCHT 5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Skupinové držáky na značky SchT 5 S se připínají přímo na lištu TS 32 (G-lišta) nebo na lištu TS 35 (cylindrová lišta). Je tudíž možné označit svorkovnici páskovým označením bez ohledu na její typ.

SchT 5 a SchT 5 S jsou vybaveny ochrannými pásky ESO 5, STR 5.

SchT 7 je otočný skupinový nosič značek na zasouvací štítky, který umožňuje snadný přístup k upínacímu šroubu. SchT 7 se používá s ochrannými pásky ESO 7, STR 7 nebo DEK 5.

Zasouvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	SCHT, Označení svorek, 44,5 x 19,5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Weidmueller, černá
Číslo objednávky	<a href="#">0292460000</a>
Typ	SCHT 5
GTIN (EAN)	4008190105440
Množství	20 items

## SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Výška	44.5 mm	Výška (v palcích)	1.752 inch
Šířka	19.5 mm	Šířka (v palcích)	0.7677 inch
Čistá hmotnost	7.9 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Orientace tisku	vodorovně a svisle	
Typ tisku	prázdný	
Šířka	19.5 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	černá	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyamid 66	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	Díl komponentu
Počet značek na kombinaci	1 Component part = Terminal marker	
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	
Aplikace/výrobce	Weidmueller	

## Označení konektorů

Rozteč v mm (P)	5.00 mm
-----------------	---------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

## SCHT 5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### STR průhledné proužky



#### Všeobecné objednací údaje


Typ	STR 5 F.SCHT 5	Verze	
Číslo	<a href="#">0294000000</a>	Označení svorek, Ochranný kryt, 40 x 16.5 mm, Transparentní	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190099497		
Množství	20 ST		

### ESO vkládací štítky



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESO 5 DIN A4 WS	Verze	
Číslo	<a href="#">1607710000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 40 x 16.5 mm, Bílá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190206109		
Množství	10 ST		
Typ	ESO 5 DIN A4 GE	Verze	
Číslo	<a href="#">1631350000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 40 x 16.5 mm, Žlutá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190206208		
Množství	10 ST		
Typ	ESO 5 P DIN A4 WS	Verze	
Číslo	<a href="#">1670370000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 40 x 16.5 mm, Bílá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190430696		
Množství	10 ST		
Typ	ESO 5 P DIN A4 GE	Verze	
Číslo	<a href="#">1670380000</a>	Označení svorek, Vkládací značky, 40 x 16.5 mm, Žlutá	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190430702		
Množství	10 ST		

**Příslušenství****Prázdné**

Značky ELS MultiCard lze potisknout na tiskárně PrintJet, plotteru nebo tiskárně SMark. Barevný tisk na tiskárně PrintJet ADVANCED umožňuje tvorbu poutavých identifikačních značek na kabely a svorkovnice.

ELS 6/30 pro použití s kabelovými značkami WKM 8/30 nebo držáky na štítky EM 8/30

ELS 7/40 pro použití s držáky na štítky SchT5S

ELS 16/40 pro použití s kabelovými značkami WKM

18/43 nebo držáky na štítky SchT5

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš

software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	ELS 16/40 MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1045620000</a>	ELS, Vkládací značky, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248779611	
Množství	40 ST	
Typ	ELS 16/40 MC NE GE	Verze
Číslo	<a href="#">1045630000</a>	ELS, Vkládací značky, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248779628	
Množství	40 ST	