



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Hloubka: 4.8 mm, Šířka: 4.8 mm, Výška: 25 mm
Číslo objednávky	<a href="#">0292500000</a>
Typ	BFSC M3X25
GTIN (EAN)	4008 1901 77027
Množství	100 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.189 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0.9842 inch
Šířka	4.8 mm	Šířka (v palcích)	0.189 inch
Průměr	3 mm	Čistá hmotnost	1.38 g

## Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze pro příčnou propojku

## Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
-------------------	------	---------	----------

## Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Typ montáže	Příšroubováno

## Rozměry

Průměr	3 mm	Metrická velikost závitu, externí	3.00 mm
--------	------	-----------------------------------	---------

## Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		