

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VPK (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, zavřené, PG 13,5, 5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Číslo objednávky	0294960000
Typ	VP 13,5-K54
GTIN (EAN)	4008190152659
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	5 mm	Výška (v palcích)	0.1968 inch
Délka	10 mm	Délka (v palcích)	0.3937 inch
Průměr	20.4 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	4 mm	Čistá hmotnost	1.8 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Průměr hlavice	25.00 mm	Stupeň krytí s GWDR	IP65
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Stupeň krytí	IP54	Kabelová průchodka	PG
Základní materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Průměr těsnění	20.40 mm
Vnější závit	PG 13,5	Délka závitu	5 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Nákresy

