



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	VPK (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, zavřené, PG 21, 8 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Číslo objednávky	<a href="#">0295160000</a>
Typ	VP 21-K54
GTIN (EAN)	4008190012007
Množství	50 items

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0.1575 inch
Délka	12 mm	Délka (v palcích)	0.4724 inch
Průměr	28.3 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	7 mm	Čistá hmotnost	3.8 g

### Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Všeobecné informace

Průměr hlavice	33.00 mm	Stupeň krytí s GWDR	IP65
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Stupeň krytí	IP54	Kabelová průchodka	PG
Základní materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Průměr těsnění	28.30 mm
Vnější závit	PG 21	Délka závitu	8 mm

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Nákresy**

