

## BFSC M5X8 SCHLITZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Montážní šroub (svorka), 5.00 mm, Ocel, Hloubka: 8.5 mm, Šířka: 8.5 mm, Výška: 8.5 mm
Číslo objednávky	<a href="#">029670000</a>
Typ	BFSC M5X8 SCHLITZ
GTIN (EAN)	4008190881764
Množství	100 items

## BFSC M5X8 SCHLITZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	8.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.3346 inch
Výška	8.5 mm	Výška (v palcích)	0.3346 inch
Šířka	8.5 mm	Šířka (v palcích)	0.3346 inch
Průměr	8.5 mm	Čistá hmotnost	2.11 g

## Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze pro příčnou propojku

## Údaje materiálu

Základní materiál Ocel Barevný Stříbřitě šedá

## Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Návod k instalaci Přímá montáž  
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

## Rozměry

Průměr 8.5 mm Metrická velikost závitu, externí 5.00 mm

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Utahovací moment, max. 3 Nm Utahovací moment, min. 2 Nm

## Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		