

## SH 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Podpora přípojnice, Běžová, 100 °C, Šířka: 26 mm, V-2, Polyamid 66, Přišroubováno
Číslo objednávky	<a href="#">0299860000</a>
Typ	SH 1
GTIN (EAN)	4008190135133
Množství	20 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	24 mm	Hloubka (v palcích)	0.9449 inch
Výška	24.5 mm	Výška (v palcích)	0.9646 inch
Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1.0236 inch
Čistá hmotnost	2 g		

## Teploty

Okolní teplota	-50 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Provedení povrchu	vše ostatní
Barevný	Běžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Příšroubováno
-------------------	--------------	-------------	---------------

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Různé
---------------	-------

## Všeobecně

Počet pólů	1	Návod k instalaci	Přímá montáž
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Provedení povrchu	vše ostatní

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		