

KISC M3X20.5/10 EK4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Verze | Upínací třmen, Upevňovací šroub, Ocel |
| Číslo objednávky | 0303000000 |
| Typ | KISC M3X20.5/10 EK4 |
| GTIN (EAN) | 4008190163686 |
| Množství | 100 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 4.8 mm | Hloubka (v palcích) | 0.189 inch |
| Výška | 20 mm | Výška (v palcích) | 0.7874 inch |
| Šířka | 4.8 mm | Šířka (v palcích) | 0.189 inch |
| Průměr | 3 mm | Čistá hmotnost | 1.16 g |

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Specifikace systému

Verze pro přípojnice

Údaje materiálu

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------|-------|
| Základní materiál | Ocel | Provedení povrchu | Různé |
| Barevný | Stříbrná | | |

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Typ upevnění | Příšroubováno | Návod k instalaci | Přímá montáž |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | Typ montáže | Příšroubováno |

Rozměry

| | | | |
|--------|------|-----------------------------------|---------|
| Průměr | 3 mm | Metrická velikost závitu, externí | 3.00 mm |
|--------|------|-----------------------------------|---------|

Všeobecně

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|-------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Provedení povrchu | Různé |
|-------------------|--------------|-------------------|-------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |