

## TS 20/CX10 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, galvanizované, Šířka: 2000 mm, Výška: 10 mm, Hloubka: 10 mm
Číslo objednávky	<a href="#">0316400000</a>
Typ	TS 20/CX10 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248017331
Množství	40 M

## Technické údaje

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	10 mm	Hloubka (v palcích)	0.3937 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0.3937 inch
Šířka	2000 mm	Šířka (v palcích)	78.74 inch
Čistá hmotnost	404.8 g		

### Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%


### Montážní lišta

Návod k instalaci	Přímá montáž		
Standardy	DIN EN 60715		
Provedení povrchu	galvanizované		
Tloušťka	1.50 mm		
Základní materiál	Ocel		
Délka svorkovnicové lišty	min.	0 mm	
	jmen.	2000 mm	
	max.	2000 mm	
Předděrovaná nosná lišta	Ne		
Šířka štěrbin			
Mezera mezi štěrbinami			
Délka štěrbin			

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Nákresy**



**Příslušenství****Montážní podpora**

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">0295900000</a>	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1	
GTIN (EAN)	4008190133337		
Množství	50 ST		