



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 28 mm, 25 mm, Béžová
Číslo objednávky	0317300000
Typ	H35,0/39 BE
GTIN (EAN)	4008190151294
Množství	50 items
Balení	volné

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1.75 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, béžová	Verze	standard
---------------	---	-------	----------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	8.3 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	25 mm
Průměr objímky (D2)	12.7 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.4 mm
L1 v mm	39.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 2
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.2 mm	Délka odizolování	28 mm
Průřez vodiče	35 mm ²	Barevný kód	Weidmueller

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

