


**AH 28 SAKG28****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skříňce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Víko svorky, Běžová, PA 66, Výška: 156 mm, Šířka: 26 mm, Hloubka: 74 mm, V-2 |
| Číslo objednávky | <a href="#">0326660000</a>   |
| Typ              | AH 28 SAKG28   |
| GTIN (EAN)       | 4008190031510  |
| Množství         | 5 items  |

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 74 mm  | Hloubka (v palcích) | 2.9134 inch |
| Výška          | 156 mm | Výška (v palcích)   | 6.1417 inch |
| Šířka          | 26 mm  | Šířka (v palcích)   | 1.0236 inch |
| Čistá hmotnost | 66.8 g |                     |             |

## Teploty

|                               |                |                               |                |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Okolní teplota                | -50 °C...55 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C         | Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C         |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Specifikace systému

Verze Kryt

## Údaje materiálu

|                              |       |         |        |
|------------------------------|-------|---------|--------|
| Základní materiál            | PA 66 | Barevný | Běžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2   |         |        |

## Další technická data

|           |     |                   |              |
|-----------|-----|-------------------|--------------|
| Přichytka | Ano | Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-----------|-----|-------------------|--------------|

## Všeobecně

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |