



Naše systémy pro ochranu proti doteku zajišťují větší bezpečnost ve vaší skříňce. Poskytují ochranu proti zasažení proudem způsobenému náhodným kontaktem s živými částmi v důsledku provozu nebo závad.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Víko svorky, Béžová, PA 66, Výška: 156 mm, Šířka: 30 mm, Hloubka: 74 mm, V-2
Číslo objednávky	0326760000
Typ	AH 32 SAKG32
GTIN (EAN)	4008190064976
Množství	5 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	74 mm	Hloubka (v palcích)	2.9134 inch
Výška	156 mm	Výška (v palcích)	6.1417 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Čistá hmotnost	64.2 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	Kryt
-------	------

Údaje materiálu

Základní materiál	PA 66	Barevný	Béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Příchytka	Ano	Návod k instalaci	Přímá montáž
-----------	-----	-------------------	--------------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		