



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 47 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 24.00, Izolované: Ne, Šířka: 34 mm
Číslo objednávky	0328000000
Typ	QL 2 SAKS4
GTIN (EAN)	4008190071165
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4 mm	Hloubka (v palcích)	0.1575 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0.3937 inch
Šířka	34 mm	Šířka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	8.71 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze pro příčnou propojku

Údaje materiálu

Základní materiál Měď Barevný Šedá

Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Návod k instalaci Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý proud 47 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 24.00 mm

Všeobecně

Počet pólů 2 Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Příslušenství

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BFSC M4X9T	Verze
Číslo objednávky	0103300000	Montážní šroub (svorka), 4.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Šířka: 7 mm, Výška: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190023348	
Množství	100 ST	
Typ	SS M4 D 128-A 4	Verze
Číslo objednávky	0136400000	Pojistná podložka, Měď
GTIN (EAN)	4008190118143	
Množství	100 ST	