

BS 25 O.IH SAKT1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou
nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech
důležitých převodnickových obvodů pro bezpečné a sofisti-
kované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
Číslo objednávky	0334700000
Typ	BS 25 O.IH SAKT1
GTIN (EAN)	4008190118839
Množství	50 items

BS 25 O.IH SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	28.7 mm	Hloubka (v palcích)	1.1299 inch
Výška	5.5 mm	Výška (v palcích)	0.2165 inch
Šířka	5.5 mm	Šířka (v palcích)	0.2165 inch
Průměr	5.5 mm	Čistá hmotnost	1.7 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4

Specifikace systému

Verze pro příčnou propojku

Údaje materiálu

Základní materiál Mosaz Barevný Béžová

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž Typ montáže Přišroubováno

Rozměry

Průměr 5.5 mm Metrická velikost závitů, externí 3.00 mm

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		