

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kluzná matice, M 6
Číslo objednávky	0334900000
Typ	MB M6/M4 GR
GTIN (EAN)	4008 190057602
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	14 mm	Hloubka (v palcích)	0.5512 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0.9842 inch
Šířka	12 mm	Šířka (v palcích)	0.4724 inch
Čistá hmotnost	3.45 g		

Teploty

Okolní teplota	-5 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze	Pro montážní lišty	Nosná lišta	TS 32
-------	--------------------	-------------	-------

Údaje materiálu

Základní materiál	Polyamid 66	Provedení povrchu	neošetřené
Barevný	Šedá	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2

Další technická data

Typ upevnění	clip-in	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
--------------	---------	---------------------------------------	----

Rozměry

Vnitřní závit	M 6	Rozteč v mm (P)	12.00 mm
---------------	-----	-----------------	----------

Všeobecně

Provedení povrchu	neošetřené	Nosná lišta	TS 32
-------------------	------------	-------------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ETIM 10.0	EC000096	ECLASS 14.0	23-11-07-16
ECLASS 15.0	23-11-07-16		

Nákresy

